


E10858



Cabo com conector

ADOGF040MSS0005E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67; (se parafusado)

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10858



Cabo com conector

ADOGF040MSS0005E04

Conexão



Cores dos condutores :

BK = preto
BN = castanho
BU = azul
WH = branco