




Cabo com conector

ADOGF040MSS0002A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

|                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| Tensão de funcionamento | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Classe de proteção      |     | III               |

Condições de funcionamento

|                      |      |                        |
|----------------------|------|------------------------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90               |
| Proteção             |      | IP 67; (se parafusado) |

Dados mecânicos

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| Materiais             |  | TPU              |
| Material do invólucro |  | TPU              |
| Material da porca     |  | latão, niquelado |

Notas

|                         |  |         |
|-------------------------|--|---------|
| Quantidade da embalagem |  | 1 peças |
|-------------------------|--|---------|

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado






## Cabo com conector

ADOGF040MSS0002A04

### Conexão



Cores dos condutores :

|      |          |
|------|----------|
| BK = | preto    |
| BN = | castanho |
| BU = | azul     |
| WH = | branco   |