

E10861




Cabo com conector

ADOAF040MSS0002E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11220

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67; (se parafusado)

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	16 x 8 x 26
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10861



Cabo com conector

ADOAF040MSS0002E04

Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco