

E10863




Cabo com conector

ADOAF040MSS0002A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11199

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67; (se parafusado)

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	16 x 8 x 26
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E10863



Cabo com conector

ADOAF040MSS0002A04

Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco