


E10865



Cabo com conector

ADOAH030MSS0002E03



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------------	-----	---------------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	90,1
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

E10865



Cabo com conector


ADOAH030MSS0002E03

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: C; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK =
BU =
GN/YE =

Cores dos condutores :
preto
azul
verde/amarelo