




Cabo com conector

ADOGH030MSS0005E03



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	198,3
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10868



Cabo com conector


ADOGH030MSS0005E03

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: C; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK =	Cores dos condutores :
BU =	preto
GN/YE =	azul
	verde/amarelo