

Cabo com conector

ADOAH043MSS0005H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

10...30 DC

Saídas

Conceção elétrica

PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

27 x 15 x 39

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, antissalpicos

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador

estado de comutação

2 x LED, amarelo

em funcionamento

1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E10870



Cabo com conector

ADOAH043MSS0005H04

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, antissalpícos



Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco