




Prolongador

VDOAH043MSS0002I04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Característica especial		Sem halogéneo
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	2 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Prolongador

VDOAH043MSS0002I04STGH040MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm

