




Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E70154
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	20 x 20 x 58
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Plugável

SSTGH030MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

