




Prolongador

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC / < 300 DC
Corrente máx. de carga total [A]	4
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Proteção	IP 68; IP 69K
Dados mecânicos	
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças



Prolongador

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

