

# E10884




## Prolongador

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVW028

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



### Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 250 AC / < 300 DC

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

### Dados mecânicos

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, niquelado

### Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

# E10884




## Prolongador

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm



### conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm

