

E10885




Caixa separadora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11728
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...55 DC
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	28 x 60 x 118
Quantidade de slots do distribuidor central		4
Versão do conector		M12



Caixa separadora


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M23; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm

