




Conector fêmea a cablar

SDOAK190MSSFKPG



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	7,5

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65

Dados mecânicos

Peso	[g]	148,5
Dimensões	[mm]	51 x 26 x 58
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Material da porca		latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

solda: ...1 mm²; Revestimento do cabo: Ø 10...14 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, angular (90°); Corpo moldado: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



E10886



Conector fêmea a cablar

SDOAK190MSSFKPG

Conexão

