


Cabo com conector

ADOGF030ZDS0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC/DC
-----------------------------	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	10 x 10 x 33
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	zinco moldado sob pressão

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão



E10890



Cabo com conector

ADOGF030ZDS0002A03

Conexão



Cores dos condutores :

BK = preto
BN = castanho
BU = azul