




Cabo com conector

ADOGK120MSS0010A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	26 x 26 x 49
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Material da porca		latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo moldado: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



E10896



Cabo com conector

ADOGK120MSS0010A

Conexão

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE