




Cabo com conector

ADOAK120MSS0005A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 65

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 51 x 26 x 58

Materiais latão niquelado

Material do invólucro latão, niquelado

Material da porca latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,1 mm )

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, angular (90°); Corpo moldado: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



# E10897



## Cabo com conector

ADOAK120MSS0005A

### Conexão

|    |       |
|----|-------|
| 1  | BK 1  |
| 2  | BK 2  |
| 3  | BK 3  |
| 4  | BK 4  |
| 5  | BK 5  |
| 6  | BK 6  |
| 7  | BK 7  |
| 8  | BK 8  |
| 9  | BK 9  |
| 10 | BK 10 |
| 11 | BK 11 |
| 12 | GN/YE |