




Cabo com conector

ADOAK120MSS0010A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 65

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 51 x 26 x 58

Materiais latão niquelado

Material do invólucro latão, niquelado

Material da porca latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, angular (90°); Corpo moldado: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



E10898



Cabo com conector

ADOAK120MSS0010A

Conexão

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE