

E10914




Cabo com conector

ADOAH043SCS0010I04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVW009

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Corrente máx. de carga total [A]	4

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	27 x 15 x 39
Materiais	TPU transparente
Material do invólucro	TPU, transparente
Material da porca	latão, antissalpicos

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	2 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

E10914



Cabo com conector

ADOAH043SCS0010I04

Notas

Quantidade da embalagem


1 peças

conexão elétrica


Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: latão, antissalpícos; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



Cores dos condutores :

BK = preto
BN = castanho
BU = azul
WH = branco