

Cabo com conector

ADOGH040SCS0010I04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC / < 300 DC
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	15 x 15 x 43
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, antissalpícos

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E10917



Cabo com conector

ADOGH040SCS0010I04

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, antissalpícos; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco