




Prolongador


VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Característica especial	Sem halogéneo
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	10...55 DC
Classe de proteção	III
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica - conector	

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E10927




Prolongador

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, TPU, Sem halogéneo; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

