




Prolongador


VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Característica especial	Sem halogéneo
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	10...55 DC
Classe de proteção	III
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica - conector	

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E10928



Prolongador

VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

conexão elétrica

Cabo: 0,6 m, Sem halogéneo; 3 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

