




Prolongador

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Característica especial	Sem halogéneo	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Classe de proteção	III	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Materiais	TPU	
Material do invólucro	TPU	
Material da porca	latão, niquelado	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	



Prolongador

VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

Cabo: 1 m, Sem halogéneo; 3 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

