




Prolongador

VDOAH042MSS00,6H03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11347
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial	Sem halogéneo
-------------------------	---------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Classe de proteção	III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento


Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado






Prolongador

VDOAH042MSS00,6H03STGF030MSS

conexão elétrica

Cabo: 0,6 m, TPU, Sem halogéneo; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

