




Cabo com conector

ADOGF030VAS0010A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		III


Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	10 x 10 x 33
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		1.4305 (aço inoxidável / 303)

Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica		
Cabo: 10 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)		

conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)		




E10944



Cabo com conector

ADOGF030VAS0010A03

Conexão



BK = Cores dos condutores :
BN = preto
BU = castanho
BU = azul