




Caixa separadora

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC008
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!




Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	10
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67



Caixa separadora

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	28 x 60 x 125
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Quantidade de slots do distribuidor central		6
Versão do conector		M12
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	12 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - Conexão		
Conexão: 1 x M23; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm		
		



Caixa separadora

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Conexão



E10946



Caixa separadora

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm

