


E10953



Cabo com conector

ADOAH050VAS0025E05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




Aplicação	
Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente máx. de carga total [A]	4
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

**Cabo com conector**

ADOAH050VAS0025E05

conexão elétricaCabo: 25 m, PVC, laranja, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

**Conexão**

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco