

E10954




Cabo com conector

ADOGH050VAS0005E05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT010

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!





Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 46
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material da porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

**Cabo com conector**

ADOGH050VAS0005E05

conexão elétricaCabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

**Conexão**

Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco