



Cabo com conector

ADOAH050SCS0002I05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVW013
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, antissalpicos
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

**Cabo com conector**

ADOAH050SCS0002I05

conexão elétricaCabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,5 mm; irradiado; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, antissalpícos; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm

**Conexão**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco