

# E10966




## Cabo com conector

ADOGH050MSS0002H05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC070

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



### Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente máx. de carga total [A]	4

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

### Dados mecânicos

Dimensões [mm]	15 x 15 x 43
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

# E10966



## Cabo com conector

ADOGH050MSS0002H05

### conexão elétrica


Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,5 Nm



### Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco