



E10975



Cabo com conector

ADOGH080MSS0002A06

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	3
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10975



Cabo com conector


ADOGH080MSS0002A06

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo