


E10976



Cabo com conector

ADOGH080MSS0005A06



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC/DC
Corrente máx. de carga total	[A]	2

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	245,8
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

E10976



Cabo com conector


ADOGH080MSS0005A06

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



Conexão



Cores dos condutores :

BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo