


E10978



Cabo com conector

ADOAH080MSS0002A06

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 30 AC / < 36 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC, preto; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10978



Cabo com conector

ADOAH080MSS0002A06

Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo