

E10979




Cabo com conector

ADOAH080MSS0005A06

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10980

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 30 AC / < 36 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10979



Cabo com conector


ADOAH080MSS0005A06

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR / PVC, preto; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



Cores dos condutores :

BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo