E10980

Cabo com conector

ADOAH080MSS0010A06



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	479
Dimensões	[mm]	38,5 x 14,5 x 27,5
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10980

Cabo com conector

ADOAH080MSS0010A06

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, preto; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado

Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo