




Conector fêmea a cablar

SDOGA030PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...55 DC
-------------------------	-----	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	20 x 20 x 46
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material da porca		latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Bucim: PG 11

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado



E10981



Conector fêmea a cablar

SDOGA030PLSFKPG

Conexão

