



Ficha do adaptador

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11295
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

1 O-ring

Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Rosca de montagem		PG 13.5
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10985



Ficha do adaptador

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

conexão elétrica

Cabo: 0,07 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: latão, niquelado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK