



Prolongador

VDOGF030MSS0005H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial	Sem halogéneo
-------------------------	---------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Classe de proteção	III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos


Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E10988



Prolongador

VDOGF030MSS0005H03STGH030MSS

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

