




Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11422
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação		
Característica especial	Sem halogéneo	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão	sim; (VDR)	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiais	TPU	
Material do invólucro	TPU	
Material da porca	latão, niquelado	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Items fornecidos	parafuso	
	etiqueta para marcação	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

Cabo: 0,6 m, PUR, Sem halogéneo; 3 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

