



Cabo com conector

ADOAH042ZDS0010E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Saídas		
Conceção elétrica		NPN
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	36 x 15 x 26
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10011



Cabo com conector

ADOAH042ZDS0010E03

conexão elétrica


Cabo: 10 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul