


E10013



Conector fêmea a cablar

SDOAJ040PLSFKPG



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4; (...40 °C)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 65

Dados mecânicos

Peso	[g]	31,4
Dimensões	[mm]	43 x 25 x 36
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material da porca		PA

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

E10013



Conector fêmea a cablar

SDOAJ040PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M18, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: PA



Conexão

