


E10058



Conector de válvula customizável

VALVE PLUG TYPE A



Aplicação

Característica especial	Sem silicone
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 45 AC / < 70 DC
Corrente máx. de carga total [A]	16

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...125
Proteção	IP 65

Dados mecânicos

Peso [g]	28
Dimensões [mm]	42 x 29 x 28
Materiais	PA
Material do invólucro	PA

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E10058



Conector de válvula customizável


VALVE PLUG TYPE A

conexão elétrica

terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x conector de válvula forma de construção conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: PA



Conexão

