




Conector fêmea a cablar

SDOAC030--SFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65

Dados mecânicos

Materiais		PA
Material do invólucro		PA

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø ...6,5 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: PA



E10059



Conector fêmea a cablar

SDOAC030--SFKPG

Conexão

