




Conector fêmea a cablar

SDOAT052--SFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Peso	[g]	63,2
Dimensões	[mm]	48 x 30 x 65
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material da porca		PA
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Conector fêmea a cablar

SDOAT052--SFKPG

conexão elétrica

terminais: ...1,5 mm²; Bucim: PG 9

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Ø 28 mm, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: PA



Conexão

