




Conector fêmea a cablar

SDOAT050--SFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Dados elétricos            |      |                |
|----------------------------|------|----------------|
| Tensão de funcionamento    | [V]  | 20...250 AC/DC |
| Condições de funcionamento |      |                |
| Temperatura ambiente       | [°C] | -25...80       |
| Proteção                   |      | IP 65          |
| Dados mecânicos            |      |                |
| Peso                       | [g]  | 65,2           |
| Materiais                  |      | PA             |
| Material do invólucro      |      | PA             |
| Notas                      |      |                |
| Quantidade da embalagem    |      | 1 peças        |

# E10087



## Conector fêmea a cablar

SDOAT050--SFKPG

### conexão elétrica

terminais: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Revestimento do cabo: Ø 5...11 mm

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Ø 28 mm, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA



### Conexão

