

E10090




Conector fêmea a cablar

SDOAH042PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11510

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Saídas

Conceção elétrica PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -30...80

Proteção IP 65

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 20 x 34 x 32

Materiais PA

Material do invólucro PA

Material da porca PA

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10090



Conector fêmea a cablar

SDOAH042PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,5 mm²; Bucim: PG 7

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: PA



Conexão

