


# E10092



## Conector fêmea a cablar

SDOAH041PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Dados elétricos                           |                     |                  |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Tensão de funcionamento                   | [V]                 | 10...30 DC       |
| Saídas                                    |                     |                  |
| Conceção elétrica                         |                     | NPN              |
| Condições de funcionamento                |                     |                  |
| Temperatura ambiente                      | [°C]                | -30...80         |
| Proteção                                  |                     | IP 65            |
| Dados mecânicos                           |                     |                  |
| Dimensões                                 | [mm]                | 20 x 34 x 32     |
| Materiais                                 |                     | PA               |
| Material do invólucro                     |                     | PA               |
| Material da porca                         |                     | PA               |
| Visualizadores/elementos de funcionamento |                     |                  |
| Visualizador                              | estado de comutação | 1 x LED, amarelo |
| Notas                                     |                     |                  |
| Quantidade da embalagem                   |                     | 1 peças          |

# E10092



## Conector fêmea a cablar

SDOAH041PLSFKPG

### conexão elétrica

terminais: ...0,5 mm<sup>2</sup>; Bucim: PG 7

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: PA



### Conexão

