

E10094




Conector fêmea a cablar

SDOAH042ZDSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11510

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Saídas

Conceção elétrica PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 36 x 20 x 31

Materiais PA

Material do invólucro PA

Material da porca zinco moldado sob pressão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10094



Conector fêmea a cablar

SDOAH042ZDSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Bucim: PG 7

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



Conexão

