

# E10096




## Cabo com conector

ADOGH040PLS0002E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10915

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...55 DC
-------------------------	-----	------------

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
----------------------	------	----------

Proteção		IP 67
----------	--	-------

### Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 42
-----------	------	--------------

Materiais		PUR
-----------	--	-----

Material do invólucro		PUR
-----------------------	--	-----

Material da porca		PUR
-------------------	--	-----

### Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

# E10096



## Cabo com conector

ADOGH040PLS0002E03

### conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: PUR



### Conexão

