



Ficha do adaptador

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available

Aplicação

Característica especial

Contactos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 600 AC/DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...100

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso

[g]

45,36

Rosca de montagem

1/2" NPT

Materiais

alumínio anodizado

Material do invólucro

alumínio, anodizado

Notas

Quantidade da embalagem


1 peças

conexão elétrica

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo moldado: alumínio, anodizado; Contatos: dourado






Ficha do adaptador

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Conexão



BK = Cores dos condutores :
GN = preto
WH = verde
branco