


E10105



Cabo com conector


ADOGB030PLS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	26 x 26 x 60
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		PA
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)		
conexão elétrica - soquete		

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: PA




E10105



Cabo com conector

ADOGB030PLS0005E03

Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul